




Siphon-Vakuumfilter

Diese Filter werden als weitere Sicherheit der Vakuumpumpen eingesetzt, wenn die Luft an deren Eingang besondere Unreinheiten wie Flüssigkeiten und/oder Stäube enthält.

Sie bestehen aus: Einem Behälter aus transparentem "inspizierfähigem" Plexiglass, Kartusche aus Edelstahlgewebe mit Filterungsgrad von 60 Mikron, 2 manuellen 2-Wege-Hähnen, Rückschlagventil, Unterdruckmesser, Magnetschalter auf Höhe des Rückschlagventils und Auslasshahn sowie Befestigungsbügel.



Art. FS 10

Art.	A	B	Cø	D	R	E	F	M	O
FS 10	640	370	240	320	1" gas	25	21.5	29.5	11
FS 30	780	370	240	320	1" gas	25	21.5	29.5	11